

Garant**TKM-pidin, kartiomainen, pitkä, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210570 16
GTIN	4045197522788
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat. Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). **Toleranssi = h6.**

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D_5 h6	25 mm
Hyötypituus L_1	103 mm
jyrsinpään Ø:lle D	16 mm
Ulko-Ø d_1	15,8 mm
Suosittelut kiristysmomentti	15 Nm
Kokonaispituus L	170 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike