

Garant**Pidin lieriömäisesti värinävaimennettu, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210551 25
GTIN	4045197662309
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuishiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

TKM-sydänosalla, ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Enimmäisjyrshintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø d_1	24,8 mm
Varren Ø D_5 h6	25 mm
jyrsinpään Ø:lle D	25 mm
Hyötypituus L_1	63 mm
Suosittelut kiristysmomentti	35 Nm
Kokonaispituus L	120 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike