

**Garant****TKM-pidin lieriömäinen, pitkä, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210562 25
GTIN	4045197558046
Tuoteluokka	21Z

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

**Järjestelmän pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$**  yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). **Toleranssi = h6.**

**Huomautus:**

**Enimmäisjyrshintäsyvyys** =  $L_1 + l$ ; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø $d_1$	24,8 mm
Varren Ø $D_5$ h6	32 mm
Hyötypituus $L_1$	124 mm
jyrsinpään Ø:lle D	25 mm
Suosittelut kiristysmomentti	35 Nm
Kokonaispituus L	190 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike