


Garant**Lieriömäinen pidin sisäjähdytyksellä, weldonvarsi, jyrinpään Ø:lle D: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210557 25
GTIN	4045197557773
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuishiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	62 mm
jyrinpään Ø:lle D	25 mm
Ulko-Ø d_1	24,8 mm
Suosittelut kiristysmomentti	35 Nm
Kokonaispituus L	120 mm
varren Ø D_s	25 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike