

Garant

Kartiomainen pidin sisäjähdytyksellä, weldonvarsi, jyrsinpään Ø:lle D: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	210567 20
GTIN	4045197557827
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

jyrsinpään Ø:lle D	20 mm
Hyötypituus L_1	72 mm
Ulko-Ø d_1	19,8 mm
Suosittelut kiristysmomentti	25 Nm
Kokonaispituus L	130 mm
varren Ø D_s	25 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike