

## Garant

### TKM-pidin, kartiomainen, pitkä, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 25mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	210570 25
GTIN	4045197557841
Tuoteluokka	21Z

#### Kuvaus

##### Malli:

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

**Järjestelmän pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$**  yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat. Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). **Toleranssi = h6.**

##### Huomautus:

**Enimmäisjyrsintäsyvyys** =  $L_1 + l$ ; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

#### Tekninen kuvaus

Hyötypituus $L_1$	148 mm
Ulko- $\varnothing d_1$	24,8 mm
Varren $\varnothing D_5$ h6	32 mm
jyrsinpään Ø:lle D	25 mm
Suosittelut kiristysmomentti	35 Nm
Kokonaispituus L	210 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike