

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF

Kierteenkorjausvalikoima, Sisältö: M5-M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	082820 M5-M12
GTIN	4250361202926
Tuoteluokka	04D

Kuvaus

Malli:

Kierteenkorjaussarja koostuu erilaisista metristen ISO-kierteiden korjaussarjoista. Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät **jaloteräksiset HeliCoil®plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitta** ja tiukat toleranssit, **hyvä pinnanlaatu** sekä **korroosion-** ja **lämmönkestävyys**. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy **kestävä** ja korkealaatuinen ruuviiliitos **kaikille käyttökuormituksille** (staattiset, dynaamiset) sekä **hyvä vääntöteho**. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre. **230 osaa:**
 (1 kpl holkkia 1xD; 1,5xD; 2xD – M5; M6)
 (1 kpl holkkia 1xD; 1,5xD; 2xD – M8; M10; M12)

Käyttö:

Vioittuneiden tai kuluneiden kierteiden korjaus taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) **kierteiden panssarointiin.**

Toimituksen sisältö:

Helicoil®plus-kierreholkit, eri kokoisia ja pituisia, 5 kierukkaporaa, 5 HSS-käsikierretappisarjaa, 5 asennuskaraa, 5 tappimurtajaa, 1 muovilaukku (p x l x k) 420x340x120 mm.

Huomautus:

TiCN-pinnoitettu HSS-E-PM-konekierretappi, ks. nro 133550 ja nro 138200.

· **Sopivat tappitulkit kierteiden tarkistukseen alkaen nrosta 486000.**

- Itsevarmistuvia holkkeja, muita mittoja ja UNC-/UNF-kierreholkkeja on saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

holkkien lukumäärä, kierrepituus 1,5×D	70
holkkien lukumäärä, kierrepituus 1×D	70
holkkien lukumäärä, kierrepituus 2×D	70
Tuotetyyppi	Kierteen korjaus