

HEDI

Ripustettava energiahaaroitin maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 250



Tilaustiedot

Tilausnumero	081143 250
GTIN	4003644015788
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Lähtöpistorasiat, itsestään sulkeutuvat kannet.

Pienikokoinen ripustettava energiahaaroitin, vankka, kovakumipinnoitettu kotelo, tilaa säästävä ja siisti, jännitteen ja paineilman syöttöön.

Pistorasiat **maita F, B, PL ja CZ** varten.

- **Yksinkertainen johdonkuljetus, vedonpoistaja.**
- **Ripustussilmukka ja massiivinen työkalukoukku.**
- **Roiskevesisuojaus IPX4.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Huomautus:

Ethernet-liitännällä varustettu ripustettava energiahaaroitin saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Nimellisteho	3,5 kW
--------------	--------

Soveltuu maihin	F, B, PL, CZ
Syvyys	212 mm
Leveys	227 mm
Korkeus	305 mm
tyyppi	250
250 V:n pistorasioiden lukumäärä	6
IP-suojausluokka	IP 44
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	E
Tuotetyyppi	Energiahaaroin