

**Garant****Lieriömäinen kiinnitys, SK 40, jyrsinpään Ø:lle D: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210575 10
GTIN	4045197522801
Tuoteluokka	21Z

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

**Järjestelmän pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$**  yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

**Huomautus:**

**Enimmäisjyrsintäsyvyys** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus $L_1$	21 mm
Ulkonema A-mitta	40 mm
jyrsinpään Ø:lle D	10 mm
Ulko-Ø $d_1$	9,8 mm
Suosittelut kiristysmomentti	5 Nm
Kiinnityskoko	40 mm
Sarja	TopCut

Sovitin	SK 40
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike