

**Garant****GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:  
19,7/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215570 19,7/3
GTIN	4045197409201
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho.**

**Käyttö:**

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Huomautus:**

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Terän Ø D <sub>c</sub>	19,7 mm
Kiinnityskierre M	M10
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	10,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	17,7 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	30 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	37,4 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	1,7 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	36,4 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	1,21 astetta
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	14,2 mm
Sarja	Softcut®
Ø D <sub>3</sub>	16,7 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP