



Pistorasialista IP44, Pistorasioiden lukumäärä:



Tilaustiedot

Tilausnumero	081165
GTIN	4007123647927
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Valaistu turvakytkin ja pistorasiat 45° kulmassa. 3500 W (16 A) nimellisteho.

Roiskevesisuojatut pistorasiat, joissa itsesulkeutuvat kannet ja tiivistysrenkaat. Iskunkestävä ja mekaanisesti luja muovirunko, vankka ripustuskoukku.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Kaapelin pituus: 2 m

IP-suojausluokka: IP 44

Tekninen kuvaus

Nimellisteho avattuna	3500 W
Virtakytkin	kyllä
IP-suojausluokka	IP 44
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Pistorasioiden lukumäärä	5
Listan pituus	520 mm
Kaapelin rakenne	3G1,5
Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin pituus	2 m

Tuotetyyppi

Pistorasialista