

Garant**TKM-pidin, kartiomainen, lyhyt, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210569 10
GTIN	4045197557858
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuishiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). **Toleranssi = h6.**

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	48 mm
Varren $\varnothing D_5$ h6	16 mm
jyrsinpään Ø:lle D	10 mm
Ulko- $\varnothing d_1$	9,8 mm
Suositteltu kiristysmomentti	5 Nm
Kokonaispituus L	100 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike