

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z:
25/2Lmm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215565 25/2L
GTIN	4045197409058
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L _{ges}	180 mm
Varren Ø D _s h6	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..
Ulkoneman pituus L ₁	35 mm
Terän Ø D _c	25 mm

Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α_{\max}	19,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,9 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,88 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	22 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2