

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
15,7/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215570 15,7/2
GTIN	4045197409188
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	26 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..

Terän $\varnothing D_c$	15,7 mm
$\varnothing D_2$	12,7 mm
Kiinnityskierre M	M8
Terien lkm Z	2
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	29,4 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,2 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	28,4 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,69 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	10,2 mm
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	12,7 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP