

Jatkojohdin, 250 V, Tyyppi: 15B



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 081182 15B |
| GTIN | 4003644002290 |
| Tuoteluokka | 08B |

Kuvaus

Malli:

Hyväksytty asennettavaksi ulos ja kosteisiin tiloihin (IP44). Ankariin olosuhteisiin, öljyn- ja haponkestävä, sileä, kulumisenkestävä pinta.

Erittäin joustava PU-panssarikaapeli H07BQ-F 3G1,5.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|------------------|
| Kaapelin rakenne | 3G1,5 |
| Kaapelin materiaali | Panssarikaapeli |
| tyyppi | 15B |
| Kaapeliluokka | H07BQ-F |
| Kaapelin pituus | 15 m |
| IP-suojausluokka | IP 44 |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Pistoketyyppi, tulo | F |
| Tuotenimen määrite | 250 V |

| | |
|---------------|--------------|
| Verkkojännite | 250 V |
| Tuotetyyppi | Jatkokaapeli |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| CableFix-ripustusjärjestelmä Tyyppi L | 081191 L |
| CableFix-ripustusjärjestelmä Tyyppi S | 081191 S |
| CableFix-ripustusjärjestelmä Tyyppi XL | 081191 XL |