

**Garant****Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 5 mm, Ø D: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218562 125
GTIN	4045197647573
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

**Käyttö:**

Ponti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

**Varaosa:**

Nro 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP9** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

**Tekninen kuvaus**

Kauluksen Ø d <sub>1</sub>	70 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z <sub>eff</sub>	6
suurin työstösyvyys a <sub>e max</sub>	23,7 mm

Sopiva kääntöterä	SN.. 1103
Terän Ø D <sub>c</sub>	125 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Kääntöterien lukumäärä	12
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1103
Kääntöterä-ruuvisarja	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219949