

**Garant****GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215575 40/6
GTIN	4045197409355
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.**

**Käyttö:**

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Huomautus:**

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	16 mm
Sopiva kääntöteriä	AP.. 1335..

Terän $\varnothing D_c$	40 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Terien lkm Z	6
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,5 astetta
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1,8 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	34,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	77 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	78 mm
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	37 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826