

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90°, reiällä, Ø D / Zeff: 50/5mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215579 50/5
GTIN	4045197455345
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. **Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Älä käytä viistoupotukseen tai kehäsyöttöön!

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
-----------------------	----------------------

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	20 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	5
Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..
Terän $\emptyset D_c$	50 mm
Sarja	Softcut®
Kääntöterien lukumäärä	10
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP