

## HEDI

### Kaapelikela muovia, Tyyppi: 40N



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	081125 40N
GTIN	4003644014132
Tuoteluokka	08B

#### Kuvaus

##### Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin. Itsestään sulkeutuvat kannet. **Jatkuvaan** käyttöön ulkona. Vastaa DGUV I 203-005 -säädestä (aikaisemmin BGI 600).

##### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

IP-suojausluokka: IP 44

iskunkestävä ja roiskevesisuojuattu: Katgoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Nimellisteho avattuna: 3500 (16 A) W

Kaapeliluokka: H07RN-F

Kaapelin rakenne: 3G1,5

Kaapelin materiaali: Neopreeni

Kaapelin pituus: 40 m

Pistorasioiden lukumäärä: 3

## Tekninen kuvaus

Kaapelin rakenne	3G1,5
Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin pituus	40 m
Verkköjännite	250 V
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Kaapelin materiaali	Neopreeni
tyyppi	40N
IP-suojausluokka	IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojaus	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kotelon materiaali	muovi
Pistorasioiden lukumäärä	3
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela