

Garant**Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 6 mm, Ø D: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218564 50
GTIN	4045197462459
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Ponti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kauluksen Ø d ₁	32 mm
Terän Ø D _c	50 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
Kauluksen pituus L ₁	15 mm

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2
Kiinnitysreiän \emptyset	16 mm
suurin työstösyvyys $a_{\text{e max}}$	8,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Kääntöterien lukumäärä	4
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1203
Kääntöterä-ruuvisarja	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219950