

**DOVEIQMILL-tasojyrsimet, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 125/9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222500 125/9
GTIN	7291075311433
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vakaa tasojyrsinjärjestelmä. Kääntöterät kiinnitetään ruuvikiinnityksellä ja lisäksi kiinnityksellä lohenpyrstöä muistuttavaan teräistukkaan. Terien positiivinen aksiaalinen asennusasento saa aikaan erittäin pehmeän leikkauksen ja takaa siten parhaat pinnanlaadut. Maksimaalinen **taloudellisuus** 8-teräisten kääntöterien ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	40 mm
Terän Ø D _c	125 mm
Sarja	DOVEIQMILL
Terien lkm Z	9
Sopiva kääntöterä	SYHU0704..
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	4,6 mm
suurin ulko- \emptyset D_{\max}	134,4 mm
Valmistajamerkintä	IQ845 FSY D125-09-40-R07
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	50 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Tasojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 4	229695 4
--------------------------------------	----------