



DOVEIQMILL-tasojyrsimet, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 160/11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	222500 160/11
GTIN	7291075311457
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa tasojyrsinjärjestelmä. Kääntöterät kiinnitetään ruuvikiinnityksellä ja lisäksi kiinnityksellä lohenpyrstöä muistuttavaan teräistukkaan. Terien positiivinen aksiaalinen asennusasento saa aikaan erittäin pehmeän leikkauksen ja takaa siten parhaat pinnanlaadut. Maksimaalinen **taloudellisuus** 8-teräisten kääntöterien ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	11
Sarja	DOVEIQMILL
KiinnitysreiänØ	40 mm
suurin ulko-Ø D _{max}	169,4 mm
Sopiva kääntöterä	SYHU0704..
Terän Ø D _c	160 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	4,6 mm
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Valmistajamerkintä	IQ845 FSY D160-11-40-R07
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	50 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Tasojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 4	229695 4
--------------------------------------	----------