

**DOVEIQMILL-tasojyrsimet, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 50/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222500 50/4
GTIN	7291075311358
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vakaa tasojyrsinjärjestelmä. Kääntöterät kiinnitetään ruuvi kiinnityksellä ja lisäksi kiinnityksellä lohenpyrstöä muistuttavaan teräistukkaan. Terien positiivinen aksiaalinen asennusasento saa aikaan erittäin pehmeän leikkauksen ja takaa siten parhaat pinnanlaadut. Maksimaalinen **taloudellisuus** 8-teräisten kääntöterien ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

suurin ulko-Ø D_{max}	59,4 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	4,6 mm
Terän Ø D_c	50 mm
Terien lkm Z	4
Sarja	DOVEIQMILL

KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	SYHU0704..
Valmistajamerkintä	IQ845 FSY D050-04-22-R07
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	50 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Tasojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 4	229695 4
--------------------------------------	----------