



LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, Lieriövarsi, Ø DC / terien lkm Z: 16/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	221100 16/2
GTIN	7291075392739
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrshintäjäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosat:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tekninen kuvaus

Porrastuskulma α_{max}	4,3 astetta
Sarja	LOGIQ4FEED
Varren Ø D _s h6	16 mm
Asetuskulma κ	17 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	11,97 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrshintä Ø D _{max}	31 mm
Kokonaispituus L _{ges}	120 mm
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Terän Ø D _c	16 mm
Pyöröporausjyrshintä a _p	0,8 mm

Ulkoneman pituus L_1	30 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Terien lkm Z	2
Valmistajamerkintä	FFX4 ED16-2-030-C16-04
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------