



LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, Lieriövarsi, Ø DC / terien lkm Z: 20/3



Tilaustiedot

Tilausnumero	221100 20/3
GTIN	7291075392753
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h6	20 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	32,6 mm
Asetuskulma κ	17 astetta
Sisäjäähdytys	kyllä
Terän Ø D _c	20 mm
Ulkoneman pituus L ₁	50 mm
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Pyöröporausjyrsintä a _p	0,8 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	39 mm
Sarja	LOGIQ4FEED

Porrastuskulma α_{\max}	2,7 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	19,08 mm
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Kokonaispituus L_{ges}	140 mm
Valmistajamerkintä	FFX4 ED20-3-050-C20-04
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------