



DOVEIQMILL-tasojyrsimet, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 80/6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	222500 80/6
GTIN	7291075311396
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa tasojyrsinjärjestelmä. Kääntöterät kiinnitetään ruuvikiinnityksellä ja lisäksi kiinnityksellä lohenpyrstöä muistuttavaan teräistukkaan. Terien positiivinen aksiaalinen asennusasento saa aikaan erittäin pehmeän leikkauksen ja takaa siten parhaat pinnanlaadut. Maksimaalinen **taloudellisuus** 8-teräisten kääntöterien ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	27 mm
Sopiva kääntöterä	SYHU0704..
Terän Ø D _c	80 mm
Sarja	DOVEIQMILL
Terien lkm Z	6
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm

suurin ulko- \varnothing D_{max}	89,4 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$	4,6 mm
Valmistajamerkintä	IQ845 FSY D080-06-27-R07
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	50 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Tasojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 4	229695 4
--------------------------------------	----------