



LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, Lieriövarsi, Ø DC / terien lkm Z: 25/4



Tilastiedot

Tilausnumero	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h6	25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	42,6 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L _{ges}	150 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	49 mm
Sarja	LOGIQ4FEED
Pyöröporausjyrsintä a _p	0,8 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Ulkoneman pituus L ₁	60 mm
Asetuskulma κ	17 astetta

Ø D ₃	17,6 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuskulma α_{\max}	1,8 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	28,64 mm
Valmistajamerkintä	FFX4 ED25-4-060-C25-04
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------