



HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 63/5Smm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226490 63/5S
GTIN	7291075313055
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä a_p	3,8 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	121 mm
Sarja	HELI3MILL
Porrastuskulma α_{max}	1,2 astetta
Sopiva kääntöterä	TD..1505..
Terien lkm Z	5
Porrastuspituus L kun α_{max}	625,39 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	125 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	27 mm
Kokonaispituus L_{ges}	45 mm
Valmistajamerkintä	HM390 FTD D063-5-27-15
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2	229696 2
--	----------