



LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, Lieriövarsi, Ø DC / terien lkm Z: 32/5



Tilaustiedot

Tilausnumero	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	63 mm
Ø D ₃	24,6 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	56,6 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,2 astetta
Porrastuspituus L kun α _{max}	42,97 mm
Varren Ø D ₅ h6	32 mm
Ulkoneman pituus L ₁	120 mm
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Sarja	LOGIQ4FEED
Pyöröporausjyrsintä a _p	0,8 mm
Terien lkm Z	5

Asetuskulma κ	17 astetta
Terän $\varnothing D_c$	32 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L_{ges}	205 mm
Valmistajamerkintä	FFX4 ED32-5-120-C32-04
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------