

**SYHU 0704ADN-P, IC28, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 8 leikkuureunaa. Viisteen ansiosta korkea pinnanlaatu. Positiivinen lastuamiskulma varmistaa optimaalisen lastunmurron.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6$  mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Terän paksuus E	4,76 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	0,25 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Sarja	DOVEIQMILL
Malli	ADN-P
Valmistajamerkintä	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
ISO-koodi-kääntöterä	SYHU 0704ADN-P

Laji	IC28
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	480 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		