



LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, weldonvarsi, Ø DC / terien lkm Z: 16/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	221101 16/2
GTIN	7291075392746
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosat:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	24,6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Varren Ø D ₅ h ₆	20 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	17 astetta
Ø D ₃	8,6 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	0,8 mm
Terän Ø D _c	16 mm
Porrastuskulma α _{max}	4,3 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	31 mm

Sarja	LOGIQ4FEED
Ulkoneman pituus L_1	50 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α_{max}	11,97 mm
Valmistajamerkintä	FFX4 ED16-2-050-W20-04
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------