



## NEODO-taso-/kulmajyrsin, Lieriövarsi, Ø DC / terien lkm Z: 25/3mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	225750 25/3
GTIN	7291075481617
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin tehokas jyrsinjärjestelmä taso- ja 90° olakkeiden jyrsintään. Erityisesti teräksen ja valumateriaalien rouhintaan ja esiviimeistelyyn. Kustannustehokas, koska jokaisessa kääntöterässä on 8 leikkuureunaa. Kääntöterän äärimmäisen tukeva kiinnitys sijoitettu lohenpyrstön muotoiseen teräistukkaan.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus $L_1$	35 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	5 mm
Terän Ø $D_c$	25 mm
Terien lkm Z	3
Sarja	NEODO
Kokonaispituus $L_{ges}$	120 mm
Varren Ø $D_s$ h6	25 mm
Sopiva kääntöterä	SZ.U0804..
Valmistajamerkintä	S890 ESZ D25-3-C25-R08
varren malli	Lieriövarsi

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	229696 3
--	----------