



LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, weldonvarsi, Ø DC / terien lkm Z: 20/3



Tilaustiedot

Tilausnumero	221101 20/3
GTIN	7291075392760
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrshintäjäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosat:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun α_{\max}	19,08 mm
Varren Ø D_s h6	20 mm
Porrastuskulma α_{\max}	2,7 astetta
Ø D_3	12,6 mm
Pyöröporausjyrshintä a_p	0,8 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sarja	LOGIQ4FEED
Ulkoneman pituus L_1	60 mm
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Pyöröporausjyrshintä Ø D_{\max}	39 mm

Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L_{ges}	120 mm
Asetuskulma κ	17 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	32,6 mm
Valmistajamerkintä	FFX4 ED20-3-060-W20-04
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------