



## LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, weldonvarsi, Ø DC / terien lkm Z: 25/4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221101 25/4
GTIN	7291075392784
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

#### Varaosat:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Tekninen kuvaus

Ø D <sub>3</sub>	17,6 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	42,6 mm
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	80 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	1,8 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	0,8 mm
Varren Ø D <sub>5</sub> h6	25 mm
Sarja	LOGIQ4FEED
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	28,64 mm
Asetuskulma κ	17 astetta

Kokonaispituus $L_{ges}$	140 mm
Terän $\varnothing D_c$	25 mm
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	49 mm
Valmistajamerkintä	FFX4 ED25-4-080-W25-04
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsimet

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------