



NEODO-taso-/kulmajyrsin, weldonvarsi, Ø DC / terien lkm Z: 25/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jyrsinjärjestelmä taso- ja 90° olakkeiden jyrsintään. Erityisesti teräksen ja valumateriaalien rouhintaan ja esiviimeistelyyn. Kustannustehokas, koska jokaisessa kääntöterässä on 8 leikkuureunaa. Kääntöterän äärimmäisen tukeva kiinnitys sijoitettu lohenpyrstön muotoiseen teräistukkaan.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h6	25 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L _{ges}	95 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	5 mm
Ulkoneman pituus L ₁	35 mm
Sopiva kääntöterä	SZ.U0804..
Sarja	NEODO
Valmistajamerkintä	S890 ESZ D25-3-W25-R08
varren malli	weldonvarsi

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	229696 3
--	----------