



## NEODO-taso-/kulmajyrsin, weldonvarsi, Ø DC / terien lkm Z: 32/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	225751 32/4
GTIN	7291075481648
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin tehokas jyrsinjärjestelmä taso- ja 90° olakkeiden jyrsintään. Erityisesti teräksen ja valumateriaalien rouhintaan ja esiviimeistelyyn. Kustannustehokas, koska jokaisessa kääntöterässä on 8 leikkuureunaa. Kääntöterän äärimmäisen tukeva kiinnitys sijoitettu lohenpyrstön muotoiseen teräistukkaan.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Tekninen kuvaus

Sarja	NEODO
Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Sopiva kääntöterä	SZ.U0804..
Terien lkm Z	4
Varren Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	5 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	110 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	45 mm
Valmistajamerkintä	S890 ESZ D32-4-W32-R08
varren malli	weldonvarsi

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	229696 3
--	----------