



LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, Kierteellinen, Ø DC / terien lkm Z: 20/3



Tilaustiedot

Tilausnumero	221104 20/3
GTIN	7291075393309
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	25 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	39 mm
Kiinnityskierre M	M10
Terien lkm Z	3
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,8 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	19,08 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	32,6 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,7 astetta

Terän Ø D _c	20 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Ø D ₃	12,6 mm
Sarja	LOGIQ4FEED
Valmistajamerkintä	FFX4 ED20/.78-3-M10-04
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------