



NEODO-taso-/kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 100/10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	225760 100/10
GTIN	7291075440140
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jyrsinjärjestelmä taso- ja 90° olakkeiden jyrsintään. Erityisesti teräksen ja valumateriaalien rouhintaan ja esiviimeistelyyn. Kustannustehokas, koska jokaisessa kääntöterässä on 8 leikkuureunaa. Kääntöterän äärimmäisen tukeva kiinnitys sijoitettu lohenpyrstön muotoiseen teräistukkaan.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terien lkm Z	10
Sarja	NEODO
Sopiva kääntöterä	SZ.U0804..
Terän Ø D_c	100 mm
Kiinnitysreiän Ø	32 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	5 mm

Valmistajamerkintä	S890 FSZ D100-10-32-R08
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	229696 3
--	----------