



LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, Kierteellinen, Ø DC / terien lkm Z: 25/4



Tilaustiedot

Tilausnumero	221104 25/4
GTIN	7291075393316
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierrettyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	42,6 mm
Kiinnityskierre M	M12
Terien lkm Z	4
Ø D_3	17,6 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,8 astetta
Sarja	LOGIQ4FEED
Terän Ø D_c	25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	49 mm

Pyöröporausjyrsintä a_p	0,8 mm
Porrastuspituus L kun a_{max}	28,64 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Valmistajamerkintä	FFX4 ED25/.98-4-M12-04
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------