



## LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, Kierteellinen, Ø DC / terien lkm Z: 32/5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221104 32/5
GTIN	7291075393323
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierrettyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	56,6 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	1,2 astetta
Sarja	LOGIQ4FEED
Terien lkm Z	5
Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	35 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	63 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	42,97 mm
Ø D <sub>3</sub>	24,6 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	0,8 mm
Kiinnityskierre M	M 16
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Valmistajamerkintä	FFX4 ED32/1.26-5-M16-04
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsimet

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------