



HELISLOT-kiekkokojyrsin Laipallinen, Ø DC / Zeff: 100/10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L_1	26,5 mm
Kääntöterien lukumäärä	10
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	26 mm
Sarja	HELISLOT
Terän Ø D_c	100 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	10
Kiinnitysreiän \emptyset	27 mm
Uranleveys a_p	14 mm
Valmistajamerkintä	FDN D100-14-27-XN13
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------