



LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, Kierteellinen, Ø DC / terien lkm Z: 35/5



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 221104 35/5 |
| GTIN | 7291075393330 |
| Tuoteluokka | 19D |

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierrettyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------|
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min} | 62,6 mm |
| Porrastuspituus L kun α _{max} | 46,87 mm |
| Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. |
| Terien lkm Z | 5 |
| Porrastuskulma α _{max} | 1,1 astetta |
| Pyöröporausjyrsintä a _p | 0,8 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 35 mm |
| Terän Ø D _c | 32 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä |

| | |
|--|-------------------------|
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 69 mm |
| Sarja | LOGIQ4FEED |
| Kiinnityskierre M | M 16 |
| Ø D ₃ | 27,6 mm |
| Valmistajamerkintä | FFX4 ED35/1.38-5-M16-04 |
| varren malli | Kierteellinen |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet |

Tarvikkeet

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2 | 229695 2 |
|--------------------------------------|----------|