

**HELISLOT-kiekkokojyrsin Laipallinen, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227712 125/12
GTIN	7291075311228
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	32 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	12
Kääntöterien lukumäärä	12
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	33 mm
Kokonaispituus L_{ges}	45 mm
Sarja	HELISLOT

Kauluksen pituus L_1	30,5 mm
Terän $\varnothing D_c$	125 mm
Uranleveys a_p	14 mm
Valmistajamerkintä	FDN D125-14-32-XN13
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------