



NEODO-taso-/kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 32/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	225760 32/4
GTIN	7291075460452
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jyrsinjärjestelmä tasojyrsintään ja 90° olakkeiden jyrsintään. Erityisesti teräksen ja valumateriaalien rouhintaan ja esiviimeistelyyn. Kustannustehokas, koska jokaisessa kääntöterässä on 8 leikkuureunaa. Kääntöterän äärimmäisen tukeva kiinnitys sijoitettu lohenpyrstön muotoiseen teräistukkaan.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	32 mm
KiinnitysreiänØ	16 mm
Terien lkm Z	4
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	5 mm
Sopiva kääntöterä	SZ.U0804..
Kokonaispituus L _{ges}	32 mm
Sarja	NEODO

Valmistajamerkintä	S890 FSZ D032-04-16-R08
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	229696 3
--	----------