



DOVEIQMILL-tasojyrsimet, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 100/10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	222500 100/10
GTIN	7291075311426
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa tasojyrsinjärjestelmä. Kääntöterät kiinnitetään ruuvi kiinnityksellä ja lisäksi kiinnityksellä lohenpyrstöä muistuttavaan teräistukkaan. Terien positiivinen aksiaalinen asennusasento saa aikaan erittäin pehmeän leikkauksen ja takaa siten parhaat pinnanlaadut. Maksimaalinen **taloudellisuus** 8-teräisten kääntöterien ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

Sarja	DOVEIQMILL
suurin ulko-Ø D_{max}	109,4 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terän Ø D_c	100 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	4,6 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm

Sopiva kääntöterä	SYHU0704..
Terien lkm Z	10
Valmistajamerkintä	IQ845 FSY D100-10-32-R07
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	50 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Tasojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 4	229695 4
--------------------------------------	----------