



DOVEIQMILL-tasojyrsimet, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 100/7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	222500 100/7
GTIN	7291075311419
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa tasojyrsinjärjestelmä. Kääntöterät kiinnitetään ruuvikiinnityksellä ja lisäksi kiinnityksellä lohenpyrstöä muistuttavaan teräistukkaan. Terien positiivinen aksiaalinen asennusasento saa aikaan erittäin pehmeän leikkauksen ja takaa siten parhaat pinnanlaadut. Maksimaalinen **taloudellisuus** 8-teräisten kääntöterien ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	100 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm
Sarja	DOVEIQMILL
Sopiva kääntöterä	SYHU0704..
suurin ulko-Ø D _{max}	109,4 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm

Terien lkm Z	7
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	4,6 mm
Valmistajamerkintä	IQ845 FSY D100-07-32-R07
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	50 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Tasojyrsimet

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 4	229695 4
--------------------------------------	----------