



NEODO-taso-/kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 50/6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	225760 50/6
GTIN	7291075440096
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jyrsinjärjestelmä taso- ja 90° olakkeiden jyrsintään. Erityisesti teräksen ja valumateriaalien rouhintaan ja esiviimeistelyyn. Kustannustehokas, koska jokaisessa kääntöterässä on 8 leikkuureunaa. Kääntöterän äärimmäisen tukeva kiinnitys sijoitettu lohenpyrstön muotoiseen teräistukkaan.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	22 mm
Sarja	NEODO
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Terien lkm Z	6
Sopiva kääntöterä	SZ.U0804..
Terän Ø D_c	50 mm

Valmistajamerkintä	S890 FSZ D050-06-22-R08
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	229696 3
--	----------