



## HELISLOT-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / Zeff: 63/3mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XNMU130608
Kokonaispituus $L_{ges}$	80 mm
Sarja	HELISLOT
Kääntöterien lukumäärä	18
enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$	69 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	3
Terän Ø $D_c$	63 mm

KiinnitysreiänØ	27 mm
Valmistajamerkintä	SM D063-69-3-27R XN13
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------