



## HELISLOT-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / Zeff: 80/5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	69 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{\text{eff}}$	5
Kääntöterien lukumäärä	30
Terän Ø $D_c$	80 mm
Sopiva kääntöterä	XNMU130608
Sarja	HELISLOT
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	85 mm

KiinnitysreiänØ	32 mm
Valmistajamerkintä	SM D080-69-5-32R XN13
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------