

**NEODO-taso-/kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 63/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225760 63/7
GTIN	7291075440119
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jyrsinjärjestelmä taso- ja 90° olakkeiden jyrsintään. Erityisesti teräksen ja valumateriaalien rouhintaan ja esiviimeistelyyn. Kustannustehokas, koska jokaisessa kääntöterässä on 8 leikkuureunaa. Kääntöterän äärimmäisen tukeva kiinnitys sijoitettu lohenpyrstön muotoiseen teräistukkaan.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	63 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sarja	NEODO
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Sopiva kääntöterä	SZ.U0804..
Terien lkm Z	7

Valmistajamerkintä	S890 FSZ D063-07-22-R08
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	229696 3
--	----------